

## PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour résidences, hôpitaux, et autres espaces à exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002515393956 / Numéro de matériel: 09759360 / Ancien Numéro de matériel: 61805720B

Modèle et version	
Type d'appareil	Lave-vaisselle encastrable
Ligne	Professionnel
Modèle	Hygieneplus
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Parois latérales	Inox
Convertible en appareil à pose libre	Hauteur 1-80, acier inoxydable
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux crèches	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	6
Température de rinçage maximale en °C	93
Performance de nettoyage assiettes/h	380
Performance de nettoyage paniers/h	20
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	15000
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Commande indépendante de la langue	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3 AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	6,70
Raccordement total en kW	7,10
Protection par fusible en A	20
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	2,50
Raccordement total en kW	2,90
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100

- Performance de nettoyage max.\* : 380 assiettes/h
- Des résultats hygiéniques – Désinfection thermique
- Résultats sûrs grâce au niveau de sécurité élevé du processus
- Dosage simple – Racc. en option à un module de dosage externe
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

## PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour résidences, hôpitaux, et autres espaces à exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002515393956 / Numéro de matériel: 09759360 / Ancien Numéro de matériel: 61805720B

Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	WPS
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	595
Cote extérieure, hauteur brute en mm	940
Cote extérieure, largeur brute en mm	675
Cote extérieure, profondeur brute en mm	745
Espace de lavage utile, hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	530
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	505
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Poids net [kg]	63
Poids brut en kg	69
Charge au sol maximale en N	1200
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	57,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,08
<b>Programmes</b>	
Universel	•
Super court	•
Court	•
Hygiène Plus	•
Désinfection thermique (Vario TD)	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Couverts	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
1 x panier supérieur O 891 pour les tasses	•
1 x panier inférieur U 890 pour les compléments	•
1 x complément E 810 pour les assiettes à dessert	•
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
2 x complément E 165 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
<b>Équipement</b>	
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen

## PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour résidences, hôpitaux, et autres espaces à exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002515393956 / Numéro de matériel: 09759360 /  
Ancien Numéro de matériel: 61805720B

1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage •

Cuve en inox de haute qualité •

Bac à sel intégré dans la porte •

AutoClose •

Perfect GlassCare •

Condenseur de vapeur brumisateur •

Temps de maintien en température réglable •

Température de rinçage modifiable •

Durée de rinçage modifiable •

Interface optique •

Large gamme d'accessoires (option) •

### Possibilités de raccordement

Module de dosage externe pour détergents liquides •

Module de dosage externe pour produit de rinçage •

### Normes, contrôles, indicateurs

CE •

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE •

CEM •

Protection radio •

VDE •

DIN 10512 •

EN 1717 •