

KWT 6321 UG

Ar. à vin de mise temp. ss-encastr.

avec cond. stoc. parf. dans 2 zones grâce filtre à ch. actif & refroid. dyn.



- Meilleures conditions cons. grâce régulation temp. au degré près
- Pas d'odeurs dans la zone réfrig. grâce au filtre Active AirClean
- La réserve de vin est parfaitement mise en scène : éclairage LED
- Protection optimale vin par filtre UV dans façade verre teinté
- Stockage sûr de votre vin grâce aux clayettes extractibles



Code EAN: 4002515397282 / Numéro de matériel: 09764980 / Ancien Numéro de matériel: 36632100EU1

Catégorie d'appareil	
Cave à vin	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Appareil encastrable sous-encastré	•
Charnière de porte	droite
Charnière de porte commutable	•
Design	
Couleur de la façade	Porte verre/poignée
Éclairage de la zone de vin	Éclairage LED
Confort d'utilisation	
DynaCool	•
Nombre de clayettes	3
Matériau des clayettes	Hêtre
Stockage sans vibrations	•
Commande	
Concept de commande	ComfortControl
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
Nombre de zones de température	2
Plage de température réglable minimale en °C	5
Plage de température réglable maximale en °C	20
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	G
Consommation d'énergie par an en kWh	141,62
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,38
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Signal sonore pour la température	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche min. en mm	600
Largeur de la niche max. en mm	600
Hauteur de la niche min. en mm	820
Hauteur de la niche max. en mm	870
Profondeur de la niche en mm	580
Largeur de l'appareil en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	819
Profondeur de l'appareil en mm	575
Poids en kg	48,0
Classe climatique	N
Zone de réfrigération en l	94
Compartiment vin en l	94
Volume total utile en l	94
Place pour nombre de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l	34 bouteilles
Durée de conservation en cas de panne en h	0
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A) re1pW	38
Consommation électrique en milliampères (mA)	800

KWT 6321 UG

Ar. à vin de mise temp. ss-encastr.

avec cond. stoc. parf. dans 2 zones grâce filtre à ch. actif & refroid. dyn.



Code EAN: 4002515397282 / Numéro de matériel: 09764980 /
Ancien Numéro de matériel: 36632100EU1

Tension en V	220-240
--------------	---------

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Fréquence en Hz	50
-----------------	----


Longueur du câble de branchement électrique en m	2,0
--	-----

Accessoires fournis	
----------------------------	--


Filtre Active AirClean	•
------------------------	---

KWT 6321 UG


Ar. à vin de mise temp. ss-encast. avec cond. stoc. parf. dans 2 zones grâce filtre à ch. actif & refroid. dyn.



KWT6321UG (installatin drawing)



KWT6321UG, Side by Side (installation drawing)



KWT6321UG, Interior dimensions (Installation drawings)