

SK

Raccord rapide

pour un changement simple et confortable des cartouches de déminéralisation.



- 2 x raccords VA 3/4", 2 x raccords rapides 3/4"
- avec joints pour le kit de tuyaux existant.

Code EAN: 4002515411735 / Numéro de matériel: 09782600 / Ancien Numéro de matériel: 69431901D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•

SK

Raccord rapide

pour un changement simple et confortable des cartouches de déminéralisation.



Code EAN: 4002515411735 / Numéro de matériel: 09782600 /
Ancien Numéro de matériel: 69431901D

PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,35
Poids brut en kg	0,35