

DOS G 80 ProfiLine
Pompe de dosage
avec indicateur de niveau pour le dosage automatique de nettoyants liquides.



- Convient à tous les lave-vaisselle de la série PG 8080-83 SCVi
- Canne d'aspiration de 333 mm mm pour un bidon de 5 et 10 l
- Dosage pouvant aller jusqu'à 55 Milliliter ml par minute
- Réglage avec la commande du lave-vaisselle

Code EAN: 4002515522943 / Numéro de matériel: 09971870 /
Ancien Numéro de matériel: 67747030D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
Catégorie de produit	
Système de dosage externe	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Taux d'extraction en ml/60 secondes	55
Longueur de la canne d'aspiration en mm	333
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
AC/DC	AC
Tension en V	200-230
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	139
Cote extérieure, largeur nette en mm	115
Cote extérieure, profondeur nette en mm	114
Cote extérieure, hauteur brute en mm	200
Cote extérieure, largeur brute en mm	480
Cote extérieure, profondeur brute en mm	160
Poids net en kg	2,80
Poids brut en kg	3,00