

PG 8581 [WW LD]

Laveur-désinfecteur

avec racc. à l'eau chaude, doseur de produits liquides & fonction EcoDry.



- Rendement/Charge par ex. 44 instruments de transfert ou 44 aspirations
- Sécurité – Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
- Support de séchage confortable – EcoDry
- Sécurité – Connexion possible à la traçabilité du processus

Code EAN: 4002515559734 / Numéro de matériel: 10088710 / Ancien Numéro de matériel: 63858122B

Modèle et version	
Modèle	Appareil posable, encastrable, fin
Habillage extérieur	Blanc
Encastrable	•
AutoClose – verrouillage de porte automatique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Entretien aisé	•
Utilisation	
Convient aux cabinets dentaires	•
Capacité	
Aspiration par charge [nombre]	44
Instruments de transfert par charge [nombre]	44
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	500
Volume utile de la cuve en l	145,00
Heures de fonctionnement testées	15000
Température de rinçage maximale en °C	93
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Touches de sélection rapide	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes [nombre]	6
Emplacements libres de programme [nombre]	2
Commande de valeur AO	•
Sécurité anti-défaillance du programme	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3 AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	6,70
Raccordement total en kW	7,50
Protection par fusible en A	20
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,60
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	2,50
Raccordement total en kW	3,30
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau froide pour le condenseur de vapeur [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	10,70

PG 8581 [WW LD]

Laveur-désinfecteur

avec racc. à l'eau chaude, doseur de produits liquides & fonction EcoDry.



Code EAN: 4002515559734 / Numéro de matériel: 10088710 /
Ancien Numéro de matériel: 63858122B

Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	WPS
Dimensions et poids	
Poids net en kg	74
Dispositif de séchage	
Puissance de ventilation en m ³ /h	60
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	835
Cote extérieure, largeur nette en mm	600
Cote extérieure, profondeur nette en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	940
Cote extérieure, largeur brute en mm	675
Cote extérieure, profondeur brute en mm	745
Cuve, hauteur utile en mm	520
Cuve, largeur utile en mm	530
Cuve, profondeur du panier supérieur en mm	474
Cuve, profondeur du panier inférieur en mm	520
Poids brut en kg	81
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,50
Équipement	
Contrôle du volume de dosage	•
Interface de traçabilité (option)	•
Interface SAV	•
Composants complets (option)	•
Programmes	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Spécial 93 °C-10'	•
Équipement	
1 doseur/porte pour produit de rinçage	•
1 pompe de dosage pour détergents liquides	•
1 pompe de dosage pour agents de neutralisation	•
Condenseur vapeur	•
Contrôle de la pression de lavage	•
Contrôle du bras de lavage	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Pompe à chaleur à vitesse variable	•
Support de charge – couplage direct	•
EcoDry	•
Bac à sel intégré dans la porte	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
Sigle VDE (sécurité électrique)	•
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 20	•

PG 8581 [WW LD]

Laveur-désinfecteur

avec racc. à l'eau chaude, doseur de produits liquides & fonction EcoDry.



Code EAN: 4002515559734 / Numéro de matériel: 10088710 /
Ancien Numéro de matériel: 63858122B

EN 61010-2-040

•

Directive RoHS 2011/65/UE

•

Classe de dispositif médical UE IIb

•

Possibilités de raccordement

Interface série RS 232 (option)

•

Wi-Fi sur DataDiary (option)

•

Interface Ethernet (option)

•

Normes, contrôles, indicateurs

EN 61010-1

•