

PG 8581 [WW LD]

Laveur-désinfecteur

avec racc. à l'eau chaude, doseur de produits liquides & fonction EcoDry.



- Rendement/Charge par ex. 44 instruments de transfert ou 44 aspirations
- Sécurité – Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
- Support de séchage confortable – EcoDry
- Sécurité – Connexion possible à la traçabilité du processus

Code EAN: 4002515559772 / Numéro de matériel: 10088750 / Ancien Numéro de matériel: 63858102B

| Modèle et version | |
|---|------------------------------------|
| Modèle | Appareil posable, encastrable, fin |
| Habillage extérieur | Blanc |
| Encastrable | • |
| AutoClose – verrouillage de porte automatique | • |
| Alarme, signal sonore en fin de programme | • |
| Entretien aisé | • |
| Utilisation | |
| Convient aux cabinets dentaires | • |
| Capacité | |
| Aspiration par charge [nombre] | 44 |
| Instruments de transfert par charge [nombre] | 44 |
| Performances | |
| Pompe de circulation, Qmax en l/min. | 500 |
| Volume utile de la cuve en l | 145,00 |
| Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min. | 37 |
| Heures de fonctionnement testées | 15000 |
| Température de rinçage maximale en °C | 93 |
| Commande | |
| Type de commande | TouchControl |
| Sélection du programme | Touch on Metal |
| Touches de sélection rapide | • |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Possibilité de programmation | Programmable |
| Programmes [nombre] | 6 |
| Emplacements libres de programme [nombre] | 2 |
| Commande de valeur AO | • |
| Sécurité anti-défaillance du programme | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Raccord. élect. standard | |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50HZ |
| Puissance de chauffage électrique en kW | 8,50 |
| Raccordement total en kW | 9,30 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,80 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | AC 230V 50HZ |
| Puissance de chauffage électrique en kW | 2,50 |
| Raccordement total en kW | 3,30 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Raccordement à l'eau/vidange | |
| Eau froide [nombre] | 1 |
| Eau froide pour le condenseur de vapeur [nombre] | 1 |
| Eau chaude [nombre] | 1 |
| Pression d'écoulement requise en kPa | 200-1000 |
| Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm | 100 |

PG 8581 [WW LD]

Laveur-désinfecteur

avec racc. à l'eau chaude, doseur de produits liquides & fonction EcoDry.



Code EAN: 4002515559772 / Numéro de matériel: 10088750 /

Ancien Numéro de matériel: 63858102B

Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l 10,70

Pompe de vidange [DN] 22

Adoucisseur d'eau intégré •

Système anti-fuites WPS

Dimensions et poids

Poids net en kg 74

Dispositif de séchage

Puissance de ventilation en m³/h 60

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm 835

Cote extérieure, largeur nette en mm 600

Cote extérieure, profondeur nette en mm 600

Cote extérieure, hauteur brute en mm 940

Cote extérieure, largeur brute en mm 675

Cote extérieure, profondeur brute en mm 745

Cuve, hauteur utile en mm 520

Cuve, largeur utile en mm 530

Cuve, profondeur du panier supérieur en mm 474

Cuve, profondeur du panier inférieur en mm 520

Poids brut en kg 81

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique au poste de travail <70 dB(A) re 20 µPa

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h 1,50

Équipement

Contrôle du volume de dosage •

Interface de traçabilité (option) •

Interface SAV •

Composants complets (option) •

Programmes

Vario TD Intensiv •

Vario TD Dental •

Vario TD Dental + •

Spécial 93 °C-10' •

Équipement

1 doseur/porte pour produit de rinçage •

1 pompe de dosage pour détergents liquides •

1 pompe de dosage pour agents de neutralisation •

Condenseur vapeur •

Contrôle de la pression de lavage •

Contrôle du bras de lavage •

Système de filtre à plusieurs composants •

Pompe à chaleur à vitesse variable •

Support de charge – couplage direct •

EcoDry •

Bac à sel intégré dans la porte •

Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice •

Résistance située à l'extérieur de la cuve •

Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304) •

PG 8581 [WW LD]

Laveur-désinfecteur

avec racc. à l'eau chaude, doseur de produits liquides & fonction EcoDry.



Code EAN: 4002515559772 / Numéro de matériel: 10088750 /
Ancien Numéro de matériel: 63858102B

| Normes, contrôles, indicateurs | |
|---|---|
| Sigle VDE (sécurité électrique) | • |
| Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| Directive RoHS 2011/65/UE | • |
| Classe de dispositif médical UE IIb | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Interface série RS 232 (option) | • |
| Wi-Fi sur DataDiary (option) | • |
| Interface Ethernet (option) | • |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| EN 61010-1 | • |