

PG 8591 [WW AD]

Laveur-désinfecteur

avec racc. eau dém. et chaude, doseur prod. liquides & séch. air chaud DryPlus.



- Rendement/Charge par ex. 44 instruments de transfert ou 44 aspirations
- Sécurité – Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
- Séchage à l'air chaud efficace – DryPlus
- Sécurité – Connexion possible à la traçabilité du processus

Code EAN: 4002515559789 / Numéro de matériel: 10088760 / Ancien Numéro de matériel: 63859101B

Modèle et version	
Modèle	Appareil posable, encastrable, fin
Habillage extérieur	Blanc
Encastrable	•
AutoClose – verrouillage de porte automatique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Entretien aisé	•
Utilisation	
Convient aux cabinets dentaires	•
Capacité	
Aspiration par charge [nombre]	44
Instruments de transfert par charge [nombre]	44
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	500
Volume utile de la cuve en l	145,00
Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min.	40
Heures de fonctionnement testées	15000
Température de rinçage maximale en °C	93
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Touches de sélection rapide	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes [nombre]	7
Emplacements libres de programme [nombre]	2
Commande de valeur A0	•
Sécurité anti-défaillance du programme	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	8,50
Raccordement total en kW	9,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,80
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	2,50
Raccordement total en kW	3,30
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau froide pour le condenseur de vapeur [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau totalement déminéralisée [nombre]	1

PG 8591 [WW AD]

Laveur-désinfecteur

avec racc. eau dém. et chaude, doseur prod. liquides & séch. air chaud DryPlus.



Code EAN: 4002515559789 / Numéro de matériel: 10088760 /

Ancien Numéro de matériel: 63859101B

Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange 100
en cm

Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en 10,70
mmol/l

Pompe de vidange [DN] 22

Adoucisseur d'eau intégré •

Système anti-fuites WPS

Dimensions et poids

Poids net en kg 78

Dispositif de séchage

Dispositif de séchage intégré •

Ventilateur en kW 0,30

Batterie de chauffe en kW 2,20

Puissance de ventilation en m³/h 60

Réglage de la durée par palier de 1 minute 0-120

Classe de filtre HEPA H13

Classe de filtration du filtre Hepa (selon la 99,95
norme DIN EN 1822) en %

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm 835

Cote extérieure, largeur nette en mm 600

Cote extérieure, profondeur nette en mm 600

Cote extérieure, hauteur brute en mm 940

Cote extérieure, largeur brute en mm 675

Cote extérieure, profondeur brute en mm 745

Cuve, hauteur utile en mm 520

Cuve, largeur utile en mm 530

Cuve, profondeur du panier supérieur en mm 474

Cuve, profondeur du panier inférieur en mm 520

Poids brut en kg 85

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique au poste de travail <70 dB(A) re 20 µPa

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h 1,65

Équipement

Contrôle du volume de dosage •

Interface de traçabilité (option) •

Interface SAV •

Composants complets (option) •

Programmes

Vario TD Intensiv •

Vario TD Dental •

Vario TD Dental + •

Spécial 93 °C-10' •

Équipement

1 doseur/porte pour produit de rinçage •

1 pompe de dosage pour détergents liquides •

Condenseur vapeur •

Contrôle de la pression de lavage •

Contrôle du bras de lavage •

Système de filtre à plusieurs composants •

Pompe à chaleur à vitesse variable •

PG 8591 [WW AD]

Laveur-désinfecteur

avec racc. eau dém. et chaude, doseur prod. liquides & séch. air chaud DryPlus.



Code EAN: 4002515559789 / Numéro de matériel: 10088760 /

Ancien Numéro de matériel: 63859101B

Support de charge – couplage direct	•
DryPlus	•
Bac à sel intégré dans la porte	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
Sigle VDE (sécurité électrique)	•
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
Classe de dispositif médical UE IIb	•
Possibilités de raccordement	
Interface série RS 232 (option)	•
Wi-Fi sur DataDiary (option)	•
Interface Ethernet (option)	•
Modules de dosage externes	•
Normes, contrôles, indicateurs	
EN 61010-1	•