

PG 8582 CD [WW AD CM]

Laveur-désinfecteur

avec doseur produits liquides, séchage air chaud DryPlus & contrôle cond.



- Rendement/Charge par ex. 8 compléments à mailles DIN ou 1-2 kits CMI
- Sécurité – Contrôle conductance, bras lavage et pression rinçage
- Séchage à l'air chaud efficace – DryPlus
- Sécurité – Connexion possible à la traçabilité du processus

Code EAN: 4002515624869 / Numéro de matériel: 10215820 / Ancien Numéro de matériel: 62858250B

Modèle et version	
Modèle	Appareil posable, encastrable, large, sans couvercle
Habillage extérieur	Inox
Encastrable	•
AutoClose – verrouillage de porte automatique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Entretien aisé	•
Utilisation	
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux cabinets médicaux	•
Convient aux cabinets de chirurgie ambulatoire	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Capacité	
Complément à mailles DIN par charge [nombre]	8
Spéculum gynécologiques par charge [nombre]	42
Kits CMI par charge [nombre]	1-2
Kits AN par charge [nombre]	2-3
Instruments avec lumen par charge [nombre]	44
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	500
Volume utile de la cuve en l	145,00
Heures de fonctionnement testées	15000
Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min.	22
Température de rinçage maximale en °C	93
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Touches de sélection rapide	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes [nombre]	19
Emplacements libres de programme [nombre]	2
Commande de valeur A0	•
Sécurité anti-défaillance du programme	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	8,50
Raccordement total en kW	9,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,80
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	2,50
Raccordement total en kW	3,30
Protection par fusible en A	16

PG 8582 CD [WW AD CM]

Laveur-désinfecteur

avec doseur produits liquides, séchage air chaud DryPlus & contrôle cond.



Code EAN: 4002515624869 / Numéro de matériel: 10215820 /
Ancien Numéro de matériel: 62858250B

Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau froide pour le condenseur de vapeur [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau totalement déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	10,70
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	WPS
Dimensions et poids	
Poids net en kg	122
Dispositif de séchage	
Dispositif de séchage intégré	•
Ventilateur en kW	0,30
Batterie de chauffe en kW	2,20
Puissance de ventilation en m ³ /h	60
Réglage de la durée par palier de 1 minute	0-120
Classe de filtre HEPA	H14
Classe de filtration du filtre Hepa (selon la norme DIN EN 1822) en %	99,99
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	820
Cote extérieure, largeur nette en mm	898
Cote extérieure, profondeur nette en mm	598
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1095
Cote extérieure, largeur brute en mm	1200
Cote extérieure, profondeur brute en mm	800
Cuve, hauteur utile en mm	520
Cuve, largeur utile en mm	530
Cuve, profondeur du panier supérieur en mm	474
Cuve, profondeur du panier inférieur en mm	520
Poids brut en kg	133
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,45
Équipement	
Pompes de dosage intégrables supplémentaires (option)	•
Contrôle du volume de dosage	•
Interface de traçabilité (option)	•
Interface SAV	•
Composants complets (option)	•
Programmes	
Vario TD Instr 4paniers	•
Vario TD Instr 6paniers	•
Vario TD Instr 8paniers	•
Vario TD AN	•
Vario TD CMI	•
Vario TD GYN	•

PG 8582 CD [WW AD CM]

Laveur-désinfecteur

avec doseur produits liquides, séchage air chaud DryPlus & contrôle cond.



Code EAN: 4002515624869 / Numéro de matériel: 10215820 /
Ancien Numéro de matériel: 62858250B

Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Vario TD ORL Optique	•
Spécial 93 °C-10'	•
Ophtalmologie	•
Plateau Ophta A207	•
Biberons	•
Sabots de bloc OP	•
Ustensiles de soin	•
Universel	•
Équipement	
1 doseur/porte pour produit de rinçage	•
1 pompe de dosage pour détergents liquides	•
1 pompe de dosage pour agents de neutralisation	•
Condenseur vapeur	•
Contrôle de la pression de lavage	•
Contrôle du bras de lavage	•
Contrôle de conductance	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Pompe à chaleur à vitesse variable	•
Support de charge – couplage direct	•
DryPlus	•
Bac à sel intégré dans la porte	•
Possibilité de réglage pour les détergents (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Utilisation de la technologie laser pour la cuve soudée sans interstice	•
Résistance située à l'extérieur de la cuve	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4301/304)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
Sigle VDE (sécurité électrique)	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
Classe de dispositif médical UE IIb	•
Possibilités de raccordement	
Interface série RS 232 (option)	•
Wi-Fi sur DataDiary (option)	•
Interface Ethernet (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
EN 61010-1	•