

ProCare Shine 40 - 5 l  
Produit de rinçage, 5 l  
pour le rinçage de la vaisselle, des couverts et des verres.



- Légèrement acide, contient de l'acide citrique
- Pour des résultats de rinçage optimaux
- Pour une utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide, recom. de dosage : 0,02-0,05 % (0,2-0,5 ml/l)
- Développé spécialement pour Miele Professional

Code EAN: 4002515692691 / Numéro de matériel: 10328030 /  
Ancien Numéro de matériel: 61915201EU1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Valeur de pH à 20 °C	1,9 - 3,0
Plage d'eau recommandée en mmol/l	0-0,53
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de rinçage
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Séquestrants (sans phosphate), Tensio-actifs, Acide citrique
Convient pour le verre	•
Convient pour les couverts	•
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'argent	•
Protège les décors	•
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Améliore et raccourcit la durée du séchage	•
Neutre pour les eaux usées	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	250
Cote extérieure, largeur nette en mm	150
Cote extérieure, profondeur nette en mm	190
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	150
Cote extérieure, profondeur brute en mm	190
Poids brut en kg	5
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•