

ProCare Shine 40 - 10 l
Produit de rinçage, 10 l
pour le rinçage de la vaisselle, des couverts et des verres.



- Légèrement acide, contient de l'acide citrique
- Pour des résultats de rinçage optimaux
- Pour une utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide, recom. de dosage : 0,02-0,05 % (0,2-0,5 ml/l)
- Développé spécialement pour Miele Professional

Code EAN: 4002515692707 / Numéro de matériel: 10328040 /
Ancien Numéro de matériel: 61915301EU1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %)
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Valeur de pH à 20 °C	1,9 - 3,0
Plage d'eau recommandée en mmol/l	0-0,53
Princip. domaines util.	
Hôtels et chambres d'hôtes	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
Spa, remise en forme et sport	•
Maisons de retraite et établissements de soin	•
Écoles et crèches	•
Artisans et petits commerçants	•
Agences et bureaux	•
Cabinets médicaux et cliniques	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de rinçage
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Séquestrants (sans phosphate), Tensio-actifs, Acide citrique
Dimensions et poids	
Cote extérieure, profondeur brute en mm	230,00
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de rinçage
Forme d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Séquestrants (sans phosphate), Tensio-actifs, Acide citrique
Convient pour le verre	•
Convient pour les couverts	•
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'argent	•
Protège les décors	•
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Améliore et raccourcit la durée du séchage	•
Neutre pour les eaux usées	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	315

ProCare Shine 40 - 10 l
Produit de rinçage, 10 l
pour le rinçage de la vaisselle, des couverts et des verres.



Code EAN: 4002515692707 / Numéro de matériel: 10328040 /
Ancien Numéro de matériel: 61915301EU1

Cote extérieure, largeur nette en mm	190
Cote extérieure, profondeur nette en mm	230
Cote extérieure, hauteur brute en mm	320
Cote extérieure, largeur brute en mm	190
Cote extérieure, profondeur brute en mm	230
Poids brut en kg	11
Capacité en ml	10000

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•