

XCI-Box
Box de communication
pour la connexion aux systèmes externes.



- Raccordement syst. délestage, évacuation d'air, paiement, dosage
- Raccordement facile au lave-linge ou au sèche-linge
- Divers réglages possibles pour le dosage des liquides
- Compatibilité descendante avec tous les systèmes Miele actuels

Code EAN: 4002515829547 / Numéro de matériel: 10664830 /
Ancien Numéro de matériel: 50501030D

Famille produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Famille produits/accessoires	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 307	•
PWM 307	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Catégorie de produit	
Ventilation supplémentaire	•
Arrêt de la charge de pointe	•
Accessoires pour monnayeur	•
Propriétés du produit	
Raccordement électrique	~200-240V 50/60HZ
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	82
Cote extérieure, largeur nette en mm	254
Cote extérieure, profondeur nette en mm	230
Cote extérieure, hauteur brute en mm	140
Cote extérieure, largeur brute en mm	280
Cote extérieure, profondeur brute en mm	260
Poids net [kg]	1,83
Poids brut en kg	2,22