

Classic C1 Junior PowerLine - SBAF3

Aspirateur-traîneau avec sac

avec forte puissance d'aspiration à un prix attractif.



- Puissance d'aspiration maximale – 800 W
- Utilisable dans de nombreuses situations : brosse universelle
- Très léger : 5,8 kg avec accessoires d'aspiration
- Mobilité (rayon d'action 9m / 3 roulettes pivotantes 360°)

Code EAN: 4002515835487 / Numéro de matériel: 10679360 / Ancien Numéro de matériel: 41BAF330CE

Construction	
Aspirateur chariot avec sac à poussière	•
Marque de produit	Classic C1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SBAF3
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à 6 positions
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube emboîtable Easy-Lock
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	d'un côté
Efficacité et durabilité	
Puissance nominale en W	800
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	9
Longueur du câble en m	5,5
Forme plate	221
Système de filtre	
Type de sac d'aspirateur	HyClean GN
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Caractéristiques techniques	
Puissance maximale en W	800
Diamètre en mm	463
Hauteur en mm	221
Poids en kg	5,7
Accessoires fournis	
Trois accessoires	sur VarioClip
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 355-3	•
Filtre	Filtre Air Clean
Brosse de nettoyage	Non