


CS 7612 FL

Élément SmartLine

Avec une zone de cuisson PowerFlex chauffée par induction



- Sélection intuitive grâce à rangée de chiffres – SmartSelect
- Design élégant : pour pose à fleur de plan de travail ou en applique
- Se combine parfaitement avec tous les éléments SmartLine
- Flexibilité et rapidité – 2 zones de cuisson dont 1 PowerFlex
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster


Code EAN: 4002515836590 / Numéro de matériel: 10684320 / Ancien Numéro de matériel: 27761250B

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
SmartLine	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	2
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Diamètre en mm	Ø 150 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3650
1ère zone/espace de cuisson	
Position	central
Type	PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2100
Puissance TwinBooster max. en W	3650
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	Smart Select
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Arrêt automatique	•
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	51 x 378 x 520
Dimensions en mm (Largeur)	378
Dimensions en mm (hauteur)	51

CS 7612 FL

Élément SmartLine

Avec une zone de cuisson PowerFlex chauffée par induction




Code EAN: 4002515836590 / Numéro de matériel: 10684320 /
Ancien Numéro de matériel: 27761250B

Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	358/382 x 500/524
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	358
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	358
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	500
Poids en kg	7
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	382
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui


CS 7612 FL

Élément SmartLine


Avec une zone de cuisson PowerFlex chauffée par induction




CS7612FL, flush (installation drawing)




CS7612FL, (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)