

## Complete C2 Jubilee PowerLine - SFAF3

Aspirateur-traîneau avec sac

avec brosse douce pour parquet pour le nettoyage des sols durs fragiles.



- Puissance d'aspiration maximale – 890 W
- Utilisable dans de nombreuses situations : brosse universelle
- Prend soin des sols durs fragiles : Parquet Twister flexible
- Grande mobilité: rayon d'action 10m / 3 roulettes pivotantes 360°
- Confortable et polyvalent avec trois accessoires intégrés

Code EAN: 4002515964064 / Numéro de matériel: 10820840 / Ancien Numéro de matériel: 41FAF336CE

<b>Modèle</b>	
Aspirateur chariot avec sac à poussière	•
Marque de produit	Complete C2
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SFAF3
Couleur de l'appareil	Gris graphite
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à 6 positions
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique inox
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	deux côtés
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Puissance nominale en W	890
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	10
Longueur du câble en m	6,5
<b>Système de filtre</b>	
Type de sac d'aspirateur	HyClean GN
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance en W	890
Largeur en mm	487
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,0
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	intégré
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	SBB 300-3 parquet Twister
Brosse SBD 355-3	•
Brosse pour parquets Twister SBB 300-3	•
Filtre	Filtre AirClean
Brosse de nettoyage	Non