


APFD 400

Étrier de retenue

pour le traitement sûr des couvercles de tasses à bec.



- Pour le positionnement de la vaisselle sur le support de tasses
- Pour la fixation de 6 couvercles de tasse à bec
- Pour le panier supérieur des lave-vaisselle série PG 805x/809x

Code EAN: 4002515986905 / Numéro de matériel: 10869860 / Ancien Numéro de matériel: 67540001D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8091	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Propriétés du produit	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	53
Cote extérieure, largeur nette en mm	451
Cote extérieure, profondeur nette en mm	89
Cote extérieure, hauteur brute en mm	95
Cote extérieure, largeur brute en mm	170
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	0,23
Poids brut en kg	0,41