

DU 900

Dispositif de séchage, électrique

Pour appareils de largeur 900 mm, séchage optimal int./ext. de la vaisselle.



- Avec habillage, arrivée d'air via l'installation au plafond
- Avec 2 filtres HEPA H14
- Sécurité optimale – filtre HEPA devant la cuve de rinçage
- Débit d'air 250 m³/heure
- Durée de vie du filtre HEPA : 1000 heures

Code EAN: 4002515991763 / Numéro de matériel: 10880710 /
Ancien Numéro de matériel: 69250004D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	845
Cote extérieure, largeur nette en mm	845
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1045
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1000
Cote extérieure, largeur brute en mm	845
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	115,00
Poids brut en kg	132,00