

DU 1150

Dispositif de séchage, électrique

Pour appareils de largeur 1150 mm, séchage optimal int./ext. de la vaisselle.



- Avec habillage, arrivée d'air via l'installation au plafond
- Avec 2 filtres HEPA H14
- Sécurité optimale – filtre HEPA devant la cuve de rinçage
- Débit d'air 250 m<sup>3</sup>/heure
- Durée de vie du filtre HEPA : 1000 heures

Code EAN: 4002515992135 / Numéro de matériel: 10880760 /  
Ancien Numéro de matériel: 69250005D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8617	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	855
Cote extérieure, largeur nette en mm	850
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1190
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1010
Cote extérieure, largeur brute en mm	850
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	120,00
Poids brut en kg	137,00