

DA 2668

Groupe d'extraction

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 580 mm 580 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performance – 585 m³/h avec le niveau Booster
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux

A+

Code EAN: 4002516044369 / Numéro de matériel: 10927890 / Ancien Numéro de matériel: 28266855B

Modèle	
Hotte totalement intégrable	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 19-P
Design	
Coloris	Inox
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,4
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	2 x 4,5 W
Puissance d'éclairage en Lx	700 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	175
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	365
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	585
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	35,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0

DA 2668

Groupe d'extraction

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516044369 / Numéro de matériel: 10927890 /
Ancien Numéro de matériel: 28266855B

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Recyclage	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	115
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	330
Puissance de ventilation niveau booster 1 (m³/h) selon la norme EN 61591	490
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique niveau booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	74,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	42,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression acoustique niveau booster 1 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	60,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de cheminée en mm	580
Hauteur du corps de cheminée en mm	63
Profondeur du corps de cheminée en mm	293
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	12,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Puissance totale de raccordement en kW	0,08
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•

DA 2668

Groupe d'extraction

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.




Code EAN: 4002516044369 / Numéro de matériel: 10927890 /
Ancien Numéro de matériel: 28266855B

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires en option	
Filtre à charbon actif	Nein

DA 2668

Groupe d'extraction

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



DA2668 Integrated cooker hood (Installation drawing)