

DA 3568

Hotte télescopique

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Design élégant : déflecteur plat d'une largeur de 592 mm 592 mm
- Eclairage efficace et homogène : 2 spots halogènes LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour un meilleur fonctionnement : accessoires d'aération

A++

Code EAN: 4002516044390 / Numéro de matériel: 10927960 / Ancien Numéro de matériel: 28356855B

Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 19-P
Design	
Coloris	Inox
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	24,5
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	2 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	420 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation niveau Booster (m³/h)	635
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0

DA 3568

Hotte télescopique

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516044390 / Numéro de matériel: 10927960 /
Ancien Numéro de matériel: 28356855B

Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 63,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) 22,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 30,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 37,0

Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 49,0

Recyclage

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 140

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 225

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 365

Puissance de ventilation niveau booster 1 (m³/h) selon la norme EN 61591 530

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 46,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 55,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 65,0

Puissance acoustique niveau booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 73,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 32,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 41,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 51,0

Pression acoustique niveau booster 1 (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13 59,0

Sécurité

Arrêt de sécurité •

Caractéristiques techniques

Largeur du corps de cheminée en mm 592

Hauteur du corps de cheminée en mm 37

Profondeur du corps de cheminée en mm 309

Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique 450

Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Poids net en kg 15,0

Longueur du câble de branchement électrique en m 1,5

Prise de terre •

Puissance totale de raccordement en kW 0,08

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

DA 3568

Hotte télescopique

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516044390 / Numéro de matériel: 10927960 /
Ancien Numéro de matériel: 28356855B

Accessoires en option


Filtre à charbon actif

Nein

DA 3568

Hotte télescopique

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



DA3568