

DA 3598

Hotte télescopique

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Design délicat – auvent extrêmement plat de 892 mm 892 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performance – 635 m³/h avec le niveau Booster
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover

A++

Code EAN: 4002516044406 / Numéro de matériel: 10927970 / Ancien Numéro de matériel: 28359855B

Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 19-P
Design	
Coloris	Inox
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	25,6
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	500 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	635
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0

DA 3598

Hotte télescopique

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516044406 / Numéro de matériel: 10927970 /
Ancien Numéro de matériel: 28359855B

Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	63,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Recyclage	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	140
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	225
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	365
Puissance de ventilation niveau booster 1 (m ³ /h) selon la norme EN 61591	530
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	65,0
Puissance acoustique niveau booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	73,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	51,0
Pression acoustique niveau booster 1 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	59,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de cheminée en mm	892
Hauteur du corps de cheminée en mm	37
Profondeur du corps de cheminée en mm	309
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	18,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Puissance totale de raccordement en kW	0,08
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150

DA 3598

Hotte télescopique

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516044406 / Numéro de matériel: 10927970 /
Ancien Numéro de matériel: 28359855B

Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi recommandable

Accessoires en option


Filtre à charbon actif

Nein

DA 3598

Hotte télescopique

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Installation drawings DA 3598, DA 3598 EXT