

## DA 4208 D Puristic Plus

### Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Design intemporel – hotte télescopique inox sur 898 mm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performance – 720 m<sup>3</sup>/h avec le niveau Booster
- Agréablement silencieux – Le pack Silence de Miele
- Pour chaque situation : mode évacuation et recyclage poss.



Code EAN: 4002516044437 / Numéro de matériel: 10928010 / Ancien Numéro de matériel: 28420850B

<b>Modèle</b>	
Hotte îlot	•
Couleur de l'appareil	Inox
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUI 32
Filtre à charbon actif en option	DKF12-1
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Pack Silence	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	29,9
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Système de filtre</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	3
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watts	4 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	820 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Mode évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	450
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	720

## DA 4208 D Puristic Plus

Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516044437 / Numéro de matériel: 10928010 /

Ancien Numéro de matériel: 28420850B

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
--	------

Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	65,0
--	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	21,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	30,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	39,0
--	------

Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	50,0
--	------

### Recyclage

Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	110
--	-----

Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	190
--	-----

Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	320
--	-----

Puissance de ventilation Niveau booster (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	480
---	-----

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
--	------

Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	73,0
--	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	32,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	41,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	49,0
--	------

Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
--	------

### Sécurité

Arrêt de sécurité	•
-------------------	---

### Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	690
--	-----

Largeur du corps de cheminée en mm	898
------------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	990
--	-----

Hauteur du corps de cheminée en mm	70
------------------------------------	----

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	750
--	-----

Profondeur du corps de cheminée en mm	598
---------------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1060
--	------

Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
---	-----

## DA 4208 D Puristic Plus

### Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516044437 / Numéro de matériel: 10928010 /  
Ancien Numéro de matériel: 28420850B

Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz 650  
(puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur  $\leq$  4,5 kW) en  
mm

Poids net en kg	34,0
Raccordement fixe	•
Puissance totale de raccordement en kW	0,11
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable

#### Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

#### Accessoires en option

Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R
------------------------------------	----------