

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Design intemporel – hotte télescopique inox sur 898 mm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performance – 630 m³/h avec le niveau Booster
- Agréablement silencieux – Le pack Silence de Miele
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover



Code EAN: 4002516044451 / Numéro de matériel: 10928050 /
Ancien Numéro de matériel: 28429850B

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Couleur de l'appareil	Inox
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUW 20
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Pack Silence	•
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	26,7
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	3
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	670 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	390
Puissance de ventilation niveau booster 1 (m ³ /h)	630

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516044451 / Numéro de matériel: 10928050 /

Ancien Numéro de matériel: 28429850B

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
--	------

Puissance acoustique niveau booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64,0
--	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	21,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
--	------

Pression acoustique niveau booster 1 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	49,0
---	------

Recyclage

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	110
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	185
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	315
---	-----

Puissance de ventilation niveau booster 1 (m³/h) selon la norme EN 61591	460
--	-----

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
--	------

Puissance acoustique niveau booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	73,0
--	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	38,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	49,0
--	------

Pression acoustique niveau booster 1 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	58,0
---	------

Sécurité

Arrêt de sécurité	•
-------------------	---

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm	685–1005
---	----------

Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm	815–1135
--	----------

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	685
--	-----

Largeur du corps de cheminée en mm	898
------------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1005
--	------

Hauteur du corps de cheminée en mm	62
------------------------------------	----

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	815
--	-----

Profondeur du corps de cheminée en mm	500
---------------------------------------	-----

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516044451 / Numéro de matériel: 10928050 /


Ancien Numéro de matériel: 28429850B

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1135
Poids net en kg	25,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Puissance totale de raccordement en kW	0,08
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
Accessoires fournis	
Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Clapet anti-retour	•
Accessoires en option	
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



DA 4298 (Installation drawing)