

## DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Design uniforme – Inspiré des appareils encastrables Miele
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performance – 640 m<sup>3</sup>/h avec le niveau Booster
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Agréablement silencieux – Le pack Silence de Miele



Code EAN: 4002516043706 / Numéro de matériel: 10928070 /  
Ancien Numéro de matériel: 28669830B

<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
Couleur de l'appareil	Blanc brillant
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUW 20
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Commande tactile	•
Application Miele@mobile	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Pack Silence	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	24,6
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Système de filtre</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	3
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watts	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	670 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Mode évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	640

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516043706 / Numéro de matériel: 10928070 /  
Ancien Numéro de matériel: 28669830B

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	63,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	21,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
<b>Recyclage</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	110
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	185
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation Niveau booster (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	460
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	72,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	63,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	38,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	57,0
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Verre trempé (ESG)	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm	710–1030
Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm	840–1160
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	710
Largeur du corps de cheminée en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1030
Hauteur du corps de cheminée en mm	85
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	840

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516043706 / Numéro de matériel: 10928070 /

Ancien Numéro de matériel: 28669830B

Profondeur du corps de cheminée en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1160
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	26,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Puissance totale de raccordement en kW	0,08
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
<b>Accessoires fournis</b>	
Clapet anti-retour	•
<b>Accessoires en option</b>	
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R