

DA 6708 D Aura Edition 6000

Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Design uniforme – Inspiré des appareils encastrables Miele
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performance – 620 m³/h avec le niveau Booster
- Efficacité : filtre à charbon actif NoSmell
- Utile : saturation du filtre à charbon actif programmable



Code EAN: 4002516044468 / Numéro de matériel: 10928110 /
Ancien Numéro de matériel: 28670835B

| | |
|---|----------------|
| Modèle | |
| Hotte îlot | • |
| Couleur de l'appareil | Blanc brillant |
| Modes de cuisson | |
| Type d'évacuation d'air | Recyclage |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Fonction automatique Con@ctivity | • |
| Commande électronique | • |
| Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster) | 3 |
| Commande tactile | • |
| Application Miele@mobile | • |
| Niveaux booster | 1 |
| Désactivation programmable du niveau Booster | • |
| Durée arrêt différé 5/15 min. | • |
| Indicateur de saturation du filtre à graisses | • |
| Affichage de la saturation du filtre à graisses | • |
| Affichage de la saturation du filtre à charbon actif | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | C |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 80,6 |
| Classe d'efficacité dynamique des fluides | D |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe pour le degré de saturation des graisses | B |
| Confort d'entretien | |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer | • |
| Système de filtre | |
| Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle | 2 |
| Éclairage | |
| LED | • |
| Nombre x watts | 4 x 3 W |
| Puissance d'éclairage en Lx | 720 lx |
| Température de couleur en K | 3500 Kelvin |
| Variateur de luminosité | • |
| Ventilateur | |
| Ventilateur aspirant d'un seul côté | • |
| Moteur à courant alternatif (moteur AC) | • |
| Recyclage | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591 | 250 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591 | 370 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591 | 470 |
| Puissance de ventilation Niveau booster (m ³ /h) selon la norme EN 61591 | 620 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 54,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 63,0 |

DA 6708 D Aura Edition 6000

Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516044468 / Numéro de matériel: 10928110 /

Ancien Numéro de matériel: 28670835B

| | |
|--|------|
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 67,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 | 74,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 39,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 48,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 53,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13 | 59,0 |
|--|------|

Sécurité

| | |
|-------------------|---|
| Arrêt de sécurité | • |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Verre trempé (ESG) | • |
|--------------------|---|

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|------|
| Largeur du corps de cheminée en mm | 1000 |
|------------------------------------|------|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Hauteur du corps de cheminée en mm | 112 |
|------------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm | 500 |
|--|-----|

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Profondeur du corps de cheminée en mm | 700 |
|---------------------------------------|-----|

| | |
|--|------|
| Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm | 1500 |
|--|------|

| | |
|---|-----|
| Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique | 450 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm | 650 |
|---|-----|

| | |
|-----------------|------|
| Poids net en kg | 33,0 |
|-----------------|------|

| | |
|--|-----|
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,8 |
|--|-----|

| | |
|-------------------|---|
| Raccordement fixe | • |
|-------------------|---|

| | |
|--|------|
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,15 |
|--|------|

| | |
|--------------|-----|
| Tension en V | 230 |
|--------------|-----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Protection par fusible en A | 10 |
|-----------------------------|----|

| | |
|------------------|---|
| Nombre de phases | 1 |
|------------------|---|

| | |
|-----------------|----|
| Fréquence en Hz | 50 |
|-----------------|----|

Instructions de montage

| | |
|--------------------|---|
| Gabarit de montage | • |
|--------------------|---|

| | |
|---|---------------|
| Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi | recommandable |
|---|---------------|

Accessoires fournis

| | |
|------------------------|---|
| Filtre à charbon actif | • |
|------------------------|---|

Accessoires en option

| | |
|------------------------------------|----------|
| Filtre à charbon actif régénérable | DKF 21-R |
|------------------------------------|----------|