

DP [50Hz]

Pompe de vidange

Pour convertir un appareil avec vanne de vidange en mode pompe de vidange.



- Pour les installations sans vidange au sol

Code EAN: 4002516024057 / Numéro de matériel: 10931330 / Ancien Numéro de matériel: 69240003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	180
Cote extérieure, largeur brute en mm	390
Cote extérieure, profondeur brute en mm	390
Poids net en kg	3,88
Poids brut en kg	5,73