


RP 1150

Socle, roulant

Pour app. de larg. 1150 mm, avec tôle de fond sans perf. pour vidange au sol.



- Convient pour appareils à 1 porte de largeur 1150 mm
- Roulettes pour tirer la machine pour interventions de maintenance
- Uniquement pour appareils avec pompe de vidange
- Accès aisé pour l'entretien

Code EAN: 4002516032472 / Numéro de matériel: 10941950 / Ancien Numéro de matériel: 69253008D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	100
Cote extérieure, largeur nette en mm	990
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1150
Cote extérieure, hauteur brute en mm	170
Cote extérieure, largeur brute en mm	1045
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	35,40
Poids brut en kg	43,70