

KM 6520 FL

Électrique, indép. de la cuisinière

avec 4 zones de cuisson pour du confort (prix d'entrée de gamme avantageux).



- Facile à utiliser – EasySelect
- Design moderne – 592 mm 592 mm de large pour un encastrement parfait
- Grande flexibilité – 4 zones de cuisson dont 1 zone Vario
- Confort : Début de cuisson automatique pour chaque zone de cuisson
- Sécurité : indique la chaleur résiduelle à 3 niv. (chaque zone)

Code EAN: 4002516037538 / Numéro de matériel: 10948630 / Ancien Numéro de matériel: 26652070B

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Électrique
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
<b>1ère zone/espace de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 180
Puissance max. en W	1800
<b>2ème zone/espace de cuisson</b>	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 160
Puissance max. en W	1500
<b>3ème zone/espace de cuisson</b>	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 120 / Ø 210
Puissance max. en W	750/2200
<b>4ème zone/espace de cuisson</b>	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande par touches sensibles	EasySelect
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Fonction Minuterie	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Sécurité anti-surchauffe	•

KM 6520 FL

Électrique, indép. de la cuisinière

avec 4 zones de cuisson pour du confort (prix d'entrée de gamme avantageux).



Code EAN: 4002516037538 / Numéro de matériel: 10948630 /

Ancien Numéro de matériel: 26652070B

Indicateur de chaleur résiduelle

•

### Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm 46 x 592 x 492

Dimensions en mm (Largeur) 592

Dimensions en mm (hauteur) 46

Dimensions en mm (profondeur) 492

Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 570

Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 470

Poids en kg 8

Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 596

Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 496

Puissance totale de raccordement en kW 6,70

Longueur du câble de branchement électrique en m 1,4

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50-60

### Accessoires fournis

Racloir

•


Câble d'alimentation

Oui

KM 6520 FL

Électrique, indép. de la cuisinière

avec 4 zones de cuisson pour du confort (prix d'entrée de gamme avantageux).



KM 6520 FL, KM 6539 FL (Installation drawing)