

KM 6542 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

avec une zone de cuisson ExtraSpeed pour des temps d'ébullition très courts.



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- Design agréable – 764 mm 764 mm de large avec cadre inox haut plat
- Flexibilité : 4 zones de c., 1 zone rôtisserie, 1 zone Vario
- Vitesse inégalée : 1 zone de cuisson ExtraSpeed
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity


Code EAN: 4002516052975 / Numéro de matériel: 10948660 / Ancien Numéro de matériel: 26654210B

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Électrique
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre complet en inox	•
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
<b>1ère zone/espace de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	Brûleur extra-puissant
Dimensions en mm	Ø 120 / Ø 210
Puissance max. en W	1200/2900
<b>2ème zone/espace de cuisson</b>	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200
<b>3ème zone/espace de cuisson</b>	
Position	Arrière droit
Type	Zone pour cuire/rôtir
Dimensions en mm	Ø 170 / 170x290
Puissance max. en W	1500/2600
<b>4ème zone/espace de cuisson</b>	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 180
Puissance max. en W	1800
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Fonction automatique Con@ctivity	•
Extension des zones de cuisson	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Fonction Minuterie	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•

KM 6542 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

avec une zone de cuisson ExtraSpeed pour des temps d'ébullition très courts.



Code EAN: 4002516052975 / Numéro de matériel: 10948660 /  
Ancien Numéro de matériel: 26654210B

#### Sécurité

Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•

#### Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	43 x 764 x 504
Dimensions en mm (Largeur)	764
Dimensions en mm (hauteur)	43
Dimensions en mm (profondeur)	504
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	750
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	490
Poids en kg	10
Puissance totale de raccordement en kW	8,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60


#### Accessoires fournis

Ra cloir	•
Câble d'alimentation	Oui

KM 6542 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

avec une zone de cuisson ExtraSpeed pour des temps d'ébullition très courts.



KM 6522 FR, KM 6542 FR (Installation drawing)