

KM 6565 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

en largeur maximale pour un confort de cuisson et d'utilisation optimal.



- Sélection intuitive grâce à rangée de chiffres – SmartSelect
- Design agréable – 942 mm 942 mm de large avec cadre inox haut plat
- Particulièrement flexible : 4 zones de cuisson incl. 1 zone rôti/2 zones Vario
- Vitesse inégalée : 1 zone de cuisson ExtraSpeed
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity

Code EAN: 4002516052982 / Numéro de matériel: 10948680 / Ancien Numéro de matériel: 26656500B

Type de chauffage	
Type de chauffage	Électrique
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre complet en inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200
2ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 120 / Ø 210
Puissance max. en W	750/2200
3ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière centre
Type	ExtraSpeed
Dimensions en mm	Ø 145 / Ø 210 / Ø 270
Puissance max. en W	1050/2050/3200
4ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone pour cuire/rôtir
Dimensions en mm	Ø 170 / 170x290
Puissance max. en W	1500/2600
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Extension des zones de cuisson	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
Efficacité et durabilité	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0

KM 6565 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

en largeur maximale pour un confort de cuisson et d'utilisation optimal.



Code EAN: 4002516052982 / Numéro de matériel: 10948680 /

Ancien Numéro de matériel: 26656500B

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer

•

Sécurité

Arrêt de sécurité

•

Fonction de verrouillage

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Sécurité anti-surchauffe

•

Indicateur de chaleur résiduelle

•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	40 x 942 x 526
Dimensions en mm (Largeur)	942
Dimensions en mm (hauteur)	40
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	916
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500
Poids en kg	13
Puissance totale de raccordement en kW	9,20
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60

Accessoires fournis

Racloir

•


Câble d'alimentation

Oui

KM 6565 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

en largeur maximale pour un confort de cuisson et d'utilisation optimal.



KM 6565 FR (Installation drawing)