

PWD 8531 [WS DSN IMS DWC]

Laveur-désinfecteur de table

avec adoucisseur intégré, séchage à air chaud et 2 pompes doseuses.



- Rendement/Charge par ex. 6 instruments de transfert et 6 aspirations
- Efficacité accrue dans les petits cabinets – modèle compact
- Dispositif de séchage efficace – DryPlus
- Dosage aisé des produits liquides – 2 pompes doseuses intégrées
- Commande simple – écran LCD avec pavé tactile sans touches

Code EAN: 8051160651481 / Numéro de matériel: 10957230 / Ancien Numéro de matériel: 63853106ZER

Modèle et version	
Modèle	Appareil posable
Habillage extérieur	Inox
Porte plein verre	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Entretien aisé	•
Utilisation	
Convient aux cabinets dentaires	•
Capacité	
Compléments à mailles (E 197) par charge [nombre]	3
Petits plateaux/paniers à mailles par charge [nombre]	8
Aspiration par charge [nombre]	6
Instruments de transfert par charge [nombre]	6
Autres instruments par charge	Miroirs dentaires, Pincettes, Sondes, Pinces
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	90
Volume utile de la cuve en l	73,00
Température de rinçage maximale en °C	93
Commande	
Type de commande	MP.CON 3
Sélection du programme	Touch on Glass
Touches de sélection rapide	•
Possibilité de programmation	Programmation libre
Enregistrement de la valeur A0	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	2,60
Raccordement total en kW	2,75
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,00
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-800
Eau totalement déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	80
Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dimensions et poids	
Poids net en kg	55
Dispositif de séchage	
Dispositif de séchage intégré	•
Ventilateur en kW	0,06
Batterie de chauffe en kW	0,75
Puissance de ventilation en m³/h	110
Réglage de la durée par palier de 1 minute	0-120

PWD 8531 [WS DSN IMS DWC]

Laveur-désinfecteur de table

avec adoucisseur intégré, séchage à air chaud et 2 pompes doseuses.



Code EAN: 8051160651481 / Numéro de matériel: 10957230 /

Ancien Numéro de matériel: 63853106ZER

Classe de filtre HEPA	H14
Classe de filtration du filtre Hepa (selon la norme DIN EN 1822) en %	99,99
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	555
Cote extérieure, largeur nette en mm	645
Cote extérieure, profondeur nette en mm	575
Cote extérieure, hauteur brute en mm	760
Cote extérieure, largeur brute en mm	670
Cote extérieure, profondeur brute en mm	670
Cuve, hauteur utile en mm	375
Cuve, largeur utile en mm	415
Cuve, profondeur utile en mm	480
Poids brut en kg	65
Charge au sol maximale en N/m ²	150
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	0,83
Équipement	
Interface pour la traçabilité du processus	•
Programmes	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Équipement	
2 pompes de dosage intégrées et réservoir de produits liquides	•
Contrôle visuel du niveau de remplissage	•
Condenseur vapeur	•
Triple système de filtrage	•
Support de charge – couplage direct	•
DryPlus	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4404/316L)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
Classe de dispositif médical UE IIb	•
Possibilités de raccordement	
Interface série RS 232, extensible sur USB	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE 0051	•