

## H 7440 BM

Four compact avec micro-ondes

dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facile – Enceinte avec PerfectClean et structure tramée
- Résultats uniformes et rapides – Quick & Gentle
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- D’une seule pression – micro-ondes rapide et fonction popcorn

Code EAN: 4002516117650 / Numéro de matériel: 11099770 /  
Ancien Numéro de matériel: 22744026EU1

<b>Modèle et design</b>	
Four encastrable avec micro-ondes	•
VitroLine	•
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
<b>Avantages gustatifs</b>	
Quick & Gentle	•
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Maintien au chaud	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Micro-ondes	•
Micro-ondes avec Rôtissage automatique	•
Micro-ondes avec Gril	•
Micro-ondes avec Chaleur tournante +	•
Micro-ondes avec turbogrill	•
Turbogrill	•
Applications spéciales	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Fonction Popcorn	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Suggestion puissance de micro-ondes	•
Quick micro-ondes	•
Programmes personnalisés	•
Réglages individuels	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5

## H 7440 BM

Four compact avec micro-ondes

dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.



Code EAN: 4002516117650 / Numéro de matériel: 11099770 /

Ancien Numéro de matériel: 22744026EU1

Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et revêtement PerfectClean	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage touches	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	43
Nombre de niveaux d'enfournement	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2	3
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot LED
Températures en °C	30-250
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	250
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Niveaux de puissances du four à micro-ondes en W	
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	450
Hauteur de niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	456
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	36,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,70
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,00
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Grille de cuisson avec PerfectClean	1
Plat en verre	1
<b>Langues d'affichage disponibles</b>	

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά

H 7440 BM

Four compact avec micro-ondes

dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.

## H 7440 BM

Four compact avec micro-ondes

dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.



H7x40BM/BMX, installation drawings




H7x40BM/BMX, installation drawings



H7x4xBM, installation drawings




H7x40BM/BMX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x40BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings