

H 7440 BPX

Four compact sans poignée
dans un design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facile – pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Les aliments trop cuits appartiennent au passé – TasteControl
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home

A++

Code EAN: 4002516117728 / Numéro de matériel: 11099830 /
Ancien Numéro de matériel: 22744065EU1

Modèle	
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Modèle et design	
Four encastrable	•
ArtLine	•
Sans poignée	•
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de cuisson gril	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec Chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec Rôtissage automatique	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Jets de vapeur programmables	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•

H 7440 BPX

Four compact sans poignée

dans un design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.



Code EAN: 4002516117728 / Numéro de matériel: 11099830 /

Ancien Numéro de matériel: 22744065EU1

Réglages individuels

•

Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) A++

Utilisation de la chaleur résiduelle automatique

•

Consommation en mode arrêt en W

0,5

Consommation en mode veille en W

1,0

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W

2,0

Durée avant passage automatique en mode veille en min

20

Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min

20

Durée avant passage automatique en mode arrêt en min

20

Confort d'entretien

Auto-nettoyage par pyrolyse

•

Catalyseur

•

Résistance de gril rabattable

•

Porte CleanGlass

•

Sécurité

Système de refroidissement avec porte froide

•

Arrêt de sécurité

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Verrouillage de porte en mode Pyrolyse

•

Verrouillage touches

•

Caractéristiques techniques

Volume de l'enceinte de cuisson en l

49

Nombre de niveaux d'enfournement

3

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1

3

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2

3

Marquage des niveaux d'enfournement

•

Éclairage de l'enceinte de cuisson

1 spot LED

Températures en °C

30-300

Températures min. en °C

30

Températures max. en °C

300

Largeur de niche min. en mm

560

Largeur de niche max. en mm

568

Hauteur de niche min. en mm

450

Hauteur de niche max. en mm

452

Profondeur de la niche en mm

550

Largeur de l'appareil en mm

595

Hauteur de l'appareil en mm

456

Profondeur de l'appareil en mm

568

Poids en kg

38,0

Puissance totale de raccordement en kW

3,20

Tension en V

220-240

Fréquence en Hz

50

Protection par fusible en A

16

Nombre de phases

1

Câble d'alimentation avec connecteur réseau

•

Longueur du câble de branchement électrique en m

1,50

Remplacer l'ampoule

Service après-vente

H 7440 BPX

Four compact sans poignée

dans un design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.



Code EAN: 4002516117728 / Numéro de matériel: 11099830 /
Ancien Numéro de matériel: 22744065EU1

Accessoires fournis

Plaque de cuisson avec PerfectClean	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Rail coulissant FlexiClip PyroFit (paire)	1
Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)	1
Détartrant en tablettes	2

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7440 BPX

Four compact sans poignée

dans un design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings