

## M 7244 TC

Four à micro-ondes encastrable

design parfaitement combinable avec commande supérieure.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Brunissage optimal et régulier – gril quartz intégré
- Décongélation et cuisson parfaites – programmes automatiques
- Très spacieux – volume d'enceinte 46 l et plateau tournant 40 cm
- D'une seule pression – fonction popcorn

Code EAN: 4002516113249 / Numéro de matériel: 11100040 / Ancien Numéro de matériel: 24724440EU1

<b>Modèle</b>	
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
<b>Modèle et design</b>	
Four à micro-ondes encastrable	•
PureLine	•
TopControl	•
<b>Avantages gustatifs</b>	
Maintien au chaud	•
Gril quartz	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Programmes automatiques	•
Gril	•
Micro-ondes seul	•
Mode combiné Micro-ondes/Gril	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Fonction Popcorn	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Quick micro-ondes	•
Réglages individuels	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Désactivation de nuit	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Surface CleanSteel/Inox antirace	•
Enceinte de cuisson en inox	•
Porte CleanGlass	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Arrêt de sécurité	•
Blocage de sécurité "Door"	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	46
Charnière de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot LED
Hauteur de l'enceinte en cm	23,2
Diamètre du plateau tournant en cm	40,6
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Puissance micro-ondes maximale en W	900
Puissance du gril en W	1500
Largeur de niche min. en mm	562
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	450
Hauteur de niche max. en mm	452

## M 7244 TC

Four à micro-ondes encastrable

design parfaitement combinable avec commande supérieure.



Code EAN: 4002516113249 / Numéro de matériel: 11100040 /

Ancien Numéro de matériel: 24724440EU1

Profondeur de la niche en mm	550
Dimensions (l x h p) en mm	595 x 456 x 560
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	456
Profondeur de l'appareil en mm	560
Aération indépendante de la niche	•
Poids en kg	29,1
Puissance totale de raccordement en kW	1,6
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,10
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Grille	1
Plateau Gourmet	1

### Langues d'affichage disponibles


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## M 7244 TC

Four à micro-ondes encastrable


design parfaitement combinable avec commande supérieure.




M7140TC, M724x, installation drawings




M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings