


APLW 040

Utilisation

Pour la prise en charge optimale de tubes à essais, hauteur 100 mm.



- Pour utilisation avec couvercle APLW 043

Code EAN: 4002516116028 / Numéro de matériel: 11105000 /
Ancien Numéro de matériel: 69304000D

| | |
|--|------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Complément/module pour les tubes à essai | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Hauteur de chargement maximale en mm | 115 |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 100 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 220 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 220 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 330 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 315 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 315 |
| Poids net en kg | 0,47 |
| Poids brut en kg | 1,58 |