

H 2890 B  
Four de 90 cm de large  
design très harmonieux avec minuteur et PerfectClean.



- Affichage à 7 segments avec bouton escamotable – EasyControl
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Espace et flexibilité – enceinte de 90 l sur 3 niveaux
- Chauffage rapide et répartition homogène de chaleur – TwinPower
- Protège des brûlures – Paroi froide

A

Code EAN: 4002516225614 / Numéro de matériel: 11110390 / Ancien Numéro de matériel: 22289044B

Modèle et design	
Four encastrable	•
PureLine	•
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
Bouton escamotable	•
Avantages gustatifs	
Montée en température accélérée	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de cuisson gril	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Écran	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Confort d'entretien	
Surface CleanSteel/Inox antitrace	•
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	90
Nombre de niveaux d'enfournement	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2	3
Marquage des niveaux d'enfournement	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	2 spots halogène
Ventilateur de chaleur tournante TwinPower	•
Températures en °C	50–270
Températures min. en °C	50
Températures max. en °C	270
Largeur de niche min. en mm	860
Largeur de niche max. en mm	860
Hauteur de niche min. en mm	517
Hauteur de niche max. en mm	517


H 2890 B  
Four de 90 cm de large  
design très harmonieux avec minuteur et PerfectClean.




Code EAN: 4002516225614 / Numéro de matériel: 11110390 /  
Ancien Numéro de matériel: 22289044B

Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	895
Hauteur de l'appareil en mm	478
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	64,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,70
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Remplacer l'ampoule	Client
<b>Accessoires fournis</b>	
Plaque de cuisson avec PerfectClean	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson	1
Grilles de support amovibles (paire)	1


H 2890 B  
Four de 90 cm de large  
design très harmonieux avec minuteur et PerfectClean.




H2890B, installation drawings




H2890B, H7890BP, installation drawings




H2890B, H7890BP, installation drawings



H2890B, H7890BP, installation drawings



H2890B, installation drawings



H2890B, installation drawings