

## H 7240 BM

Four compact avec micro-ondes

dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.



- Écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage facile – Enceinte avec PerfectClean et structure tramée
- Résultats uniformes et rapides – Quick & Gentle
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- D’une seule pression – micro-ondes rapide et fonction popcorn

Code EAN: 4002516169710 / Numéro de matériel: 11110440 /  
Ancien Numéro de matériel: 22724046B

<b>Modèle</b>	
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
<b>Modèle et design</b>	
Four encastrable avec micro-ondes	•
PureLine	•
<b>Avantages gustatifs</b>	
Quick & Gentle	•
Montée en température accélérée	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Micro-ondes	•
Micro-ondes avec Rôtissage automatique	•
Micro-ondes avec Gril	•
Micro-ondes avec Chaleur tournante +	•
Micro-ondes avec turbogrill	•
Turbogrill	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Fonction Popcorn	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Suggestion puissance de micro-ondes	•
Quick micro-ondes	•
Réglages individuels	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20

## H 7240 BM

Four compact avec micro-ondes

dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.



Code EAN: 4002516169710 / Numéro de matériel: 11110440 /  
Ancien Numéro de matériel: 22724046B

<b>Confort d'entretien</b>	
Surface CleanSteel/Inox antitraçage	•
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et revêtement PerfectClean	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	43
Nombre de niveaux d'enfournement	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2	3
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot LED
Températures en °C	30-250
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	250
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Niveaux de puissances du four à micro-ondes en W	
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	450
Hauteur de niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	456
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	36,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,70
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,00
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Grille de cuisson avec PerfectClean	1
Plat en verre	1
<b>Langues d'affichage disponibles</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7240 BM


Four compact avec micro-ondes

dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.


## H 7240 BM

Four compact avec micro-ondes


dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings