

## H 7840 BM

Four compact avec micro-ondes dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et thermosonde.



- Grand écran tactile, capteur de proximité – M Touch+MotionReact
- Nettoyage facile – Enceinte avec PerfectClean et structure tramée
- Résultats uniformes et rapides – Quick & Gentle
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- D’une seule pression – micro-ondes rapide et fonction popcorn

Code EAN: 4002516169451 / Numéro de matériel: 11110730 / Ancien Numéro de matériel: 22784046B

| <b>Modèle et design</b>  |   |
|--|---|
| Four encastrable avec micro-ondes  | •   |
| Coloris  | Inox/CleanSteel                             |
| PureLine   | •   |
| <b>Avantages gustatifs</b>   |   |
| Quick & Gentle   | •   |
| Montée en température accélérée  | •   |
| Préchauffage   | •   |
| Thermosonde  | avec fil                                    |
| Maintien au chaud  | •   |
| Fonction Crisp   | •   |
| <b>Modes de cuisson</b>  |   |
| Décongélation  | •   |
| Programmes automatiques  | •   |
| Programmes automatiques selon pays   | •   |
| Rôtissage automatique  | •   |
| Chaleur tournante Eco  | •   |
| Gril   | •   |
| Chaleur tournante +  | •   |
| Cuisson intensive  | •   |
| Cuisson à basse température  | •   |
| Micro-ondes  | •   |
| Micro-ondes avec Rôtissage automatique   | •   |
| Micro-ondes avec Gril  | •   |
| Micro-ondes avec Chaleur tournante +   | •   |
| Micro-ondes avec turbogrill  | •   |
| Chaleur sole-voûte   | •   |
| Chaleur sole   | •   |
| Turbogrill   | •   |
| Applications spéciales   | •   |
| <b>Confort d'utilisation</b>   |   |
| Mise en réseau avec Miele@home   | •   |
| Écran  | M Touch                                     |
| Capteur de proximité MotionReact   | •   |
| Détecteur de proximité MotionReact : allumage de l'éclairage en cas d'approche | •   |
| MotionReact : affichage en cas d'approche                                      | •   |
| MotionReact : signal sonore de confirmation en cas d'approche                  | •   |
| MotionReact : identification des façades de meuble                             | •   |
| SoftOpen   | •   |
| SoftClose  | •   |
| 3 en 1   | Four, Micro-ondes, Four combiné micro-ondes |
| MultiLingua  | •   |
| MyMiele  | •   |
| Fonction d'aide  | •   |
| Fonction Popcorn   | •   |
| Signaux sonores polyphoniques  | •   |
| Affichage de l'heure   | •   |
| Synchronisation de l'heure   | •   |

## H 7840 BM

Four compact avec micro-ondes dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et thermosonde.



Code EAN: 4002516169451 / Numéro de matériel: 11110730 / Ancien Numéro de matériel: 22784046B

|   |            |
|---|------------|
| Affichage de la date  | •          |
| Fonction Minuterie  | •          |
| Programmation du début du temps de cuisson  | •          |
| Programmation de la fin du temps de cuisson   | •          |
| Programmation du temps de cuisson   | •          |
| Affichage de la température réelle  | •          |
| Affichage de la température de consigne   | •          |
| Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte                                 | •          |
| Température préconisée  | •          |
| Suggestion puissance de micro-ondes   | •          |
| Quick micro-ondes   | •          |
| Programmes personnalisés  | •          |
| Programme Shabbat   | •          |
| Réglages individuels  | •          |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |            |
| Utilisation de la chaleur résiduelle automatique  | •          |
| Consommation en mode arrêt en W   | 0,5        |
| Consommation en mode veille en W  | 1,0        |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W                      | 2,0        |
| Durée avant passage automatique en mode veille en min   | 20         |
| Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20         |
| Durée avant passage automatique en mode arrêt en min  | 20         |
| <b>Confort d'entretien</b>  |            |
| Surface CleanSteel/Inox antitraçage   | •          |
| Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et revêtement PerfectClean                  | •          |
| Résistance de gril rabattable   | •          |
| Porte CleanGlass  | •          |
| <b>Sécurité</b>   |            |
| Système de refroidissement avec porte froide  | •          |
| Arrêt de sécurité   | •          |
| Verrouillage de la mise en marche   | •          |
| Verrouillage touches  | •          |
| <b>Caractéristiques techniques</b>  |            |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l  | 43         |
| Nombre de niveaux d'enfournement  | 3          |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1   | 3          |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2   | 3          |
| Éclairage de l'enceinte de cuisson  | 1 spot LED |
| Températures en °C  | 30-250     |
| Températures min. en °C   | 30         |
| Températures max. en °C   | 250        |
| Puissance micro-ondes à commande électronique   | •          |
| Niveaux de puissances du four à micro-ondes en W  |            |
| Largeur de niche min. en mm   | 560        |
| Largeur de niche max. en mm   | 568        |
| Hauteur de niche min. en mm   | 450        |
| Hauteur de niche max. en mm   | 452        |

## H 7840 BM

Four compact avec micro-ondes

dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et thermosonde.



Code EAN: 4002516169451 / Numéro de matériel: 11110730 /

Ancien Numéro de matériel: 22784046B

|  |                     |
|--|---------------------|
| Profondeur de la niche en mm                     | 550                 |
| Largeur de l'appareil en mm                      | 595                 |
| Hauteur de l'appareil en mm                      | 456                 |
| Profondeur de l'appareil en mm                   | 569                 |
| Poids en kg                                      | 38,0                |
| Puissance totale de raccordement en kW           | 3,20                |
| Tension en V                                     | 220-240             |
| Fréquence en Hz                                  | 50                  |
| Protection par fusible en A                      | 16                  |
| Nombre de phases                                 | 1                   |
| Câble d'alimentation avec connecteur réseau      | •                   |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,00                |
| Remplacer l'ampoule                              | Service après-vente |

### Accessoires fournis

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Grille de cuisson avec PerfectClean | 1 |
| Thermosonde filaire                 | 1 |
| Plat en verre                       | 2 |


### Langues d'affichage disponibles

|  |  |
|--|--|
| Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |
|--|--|


## H 7840 BM

Four compact avec micro-ondes


dans un design facile à combiner avec programmes automatiques et thermosonde.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings