

PDR 507 HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine
à consommation d'énergie très réduite et programmes courts. Charge 7.0 kg.



- Volume du tambour ??, charge ??
- 50% de consommation d'énergie en moins que le sèche-linge à évacuation*
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele unique
- Bandeau sans langue avec sélecteur rotatif – M Select
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

* Les sèche-linge à pompe à chaleur consomment jusqu'à 50% d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation à chauffage électrique.

A++

Code EAN: 4002516126966 / Numéro de matériel: 11117110 /
Ancien Numéro de matériel: 52507151B

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance
Façade	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	7,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	2,70
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,20
Consommation énergétique spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48% en kWh/kg	0,20
Consommation énergétique spécifique Textiles mélangés/Séchage normal humidité résiduelle 40% en kWh/kg	0,17
Durée de programme en min.	67
Durée de programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48% en min.	67
Durée de programme Textiles mélangés/Séchage normal humidité résiduelle 40% en min.	57
Commande	
Type de commande	M Select
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24

PDR 507 HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine
à consommation d'énergie très réduite et programmes courts. Charge 7.0 kg.



Code EAN: 4002516126966 / Numéro de matériel: 11117110 /
Ancien Numéro de matériel: 52507151B

Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Langue modifiable à tout moment	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00-0,00
Raccordement total en kW	1,44
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•
Dimensions et poids du sèche-linge	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	850
Cote extérieure, largeur nette en mm	596
Cote extérieure, profondeur nette en mm	777
Cote extérieure, hauteur brute en mm	940
Cote extérieure, largeur brute en mm	660
Cote extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	68,5
Poids brut en kg	74
Charge au sol maximale en N/m ²	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,60
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique sans entretien	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat Plus	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A++
Classe d'efficacité de condensation	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	212
Émission de bruit en dB(a) à pleine charge, programme standard normal avec séchage normal	67
Durée du programme standard en min.	92
Principe de fonctionnement	Condensation
Capacité de chargement en kg	7,0
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Système à fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R134a
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,61

PDR 507 HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine

à consommation d'énergie très réduite et programmes courts. Charge 7.0 kg.



Code EAN: 4002516126966 / Numéro de matériel: 11117110 /

Ancien Numéro de matériel: 52507151B

Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO₂ e 1430

Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO₂e 872,00

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option) •

Interface optique pour l'accès SAV •

Module réseau local/Wifi (option) •

WiFiConn@ct •

Normes, contrôles, indicateurs

CE •

VDE •

VDE-CEM •

Protection contre les projections d'eau IP X4 •

DEEE •

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE •