

CM 7350 CoffeePassion  
Machine à café autonome  
avec fonction OneTouch for Two et chauffe-tasses pour un plaisir parfait



- Préparation simultanée par pression de bouton – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Mousse de lait onctueuse p. spécialités de café – Cappuccinatore
- Nettoyage facile entretien/conservation – Programme de nettoyage
- Communication simplissime avec l'appareil – WiFiConn@ct

Code EAN: 4002516121770 / Numéro de matériel: 11125840 /  
Ancien Numéro de matériel: 29735010B

<b>Modèle et design</b>	
Machine à café posable avec système de grains	•
Coloris	Blanc brillant
<b>Avantages gustatifs</b>	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profils d'utilisateurs programmables	10
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autre variété de café moulu disponible	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
TeaTimer	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau Miele@home	•
Écran	CM Touch
CupSensor	•
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café minimale en cm	8,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café maximale en cm	16,0
BrilliantLight	•
Mode expert	•
Chauffe-tasse	•
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	500
Capacité totale en g du réservoir à grains	500
Capacité du réservoir d'eau en l	2,2
Capacité du récipient à lait en l	0,7
Capacité du récipient de capsules usagées en unités	16
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Heure de mise en marche programmable	•
Heure d'arrêt programmable	•
Temps de mise en veille programmable	•
Mémorisation de l'heure en h	150
<b>Spécialités de boissons</b>	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	25-250
Ristretto simple	•
Ristretto double	•

CM 7350 CoffeePassion  
Machine à café autonome  
avec fonction OneTouch for Two et chauffe-tasses pour un plaisir parfait



Code EAN: 4002516121770 / Numéro de matériel: 11125840 /  
Ancien Numéro de matériel: 29735010B

Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café double allongé	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte Macchiato simple	•
Latte Macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Espresso Macchiato simple	•
Espresso Macchiato double	•
Cappuccino Italiano simple	•
Cappuccino Italiano double	•
Flat white simple	•
Flat white double	•
Café au lait simple	•
Café au lait double	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte double	•
Caffè Americano simple	•
Long black simple	•
Eau chaude simple	•
Eau bouillante simple	•
Thé noir simple	•
Tisane simple	•
Infusion aux fruits simple	•
Thé vert simple	•
Cafetière	•
Théière	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	0,4
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,9
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•

CM 7350 CoffeePassion  
Machine à café autonome  
avec fonction OneTouch for Two et chauffe-tasses pour un plaisir parfait



Code EAN: 4002516121770 / Numéro de matériel: 11125840 /  
Ancien Numéro de matériel: 29735010B

Unité de percolation amovible

•

#### Sécurité

Verrouillage de la mise en marche

•

#### Caractéristiques techniques

Largeur de l'appareil en mm

311

Hauteur de l'appareil en mm

397

Profondeur de l'appareil en mm

445

Puissance totale de raccordement en kW

1,45

Tension en V

220-240

Protection par fusible en A

10

Nombre de phases

1

Longueur du câble de branchement électrique en m

1,2

#### Accessoires fournis

Récipient à lait en verre

•

Détartrant en tablettes

•

Nettoyant en tablettes

•

#### Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,