

DO 7860

Dialog Oven

Un monde d'innovation au coeur de votre maison



- Innovation culinaire. Chaque jour, à la maison, avec M Chef
- Désormais, l'excellence en cuisine n'a plus de secret
- Des plats exigeants grâce à Gourmet Assistant et Gourmet Profi
- Cuisson simultanée de différents aliments grâce au menu M Chef
- Vous gagnez jusqu'au 70% de temps

Code EAN: 4002516182382 / Numéro de matériel: 11136360 / Ancien Numéro de matériel: 20786025B

Modèle et design	
Four Dialog	•
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Logo M Chef rétroéclairé	•
Avantages gustatifs	
Innovation culinaire M Chef	•
Dîner privé	•
Gourmet Pro	•
Gourmet Assistant	•
Préchauffage	•
Thermosonde	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de fonctionnement	
M Chef et Chaleur tournante +	•
M Chef et Chaleur sole-voûte	•
M Chef et Cuisson intensive	•
M Chef et fonction HydraCook	•
M Chef et Rôtissage automatique	•
M Chef et Grand gril	•
M Chef et Turbogril	•
Décongélation tout en douceur	•
Menu M Chef	•
Rôtissage automatique	•
Modes de cuisson gril	•
Gril	•
Petit gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec Chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec Rôtissage automatique	•
Cuisson à basse température	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogril	•
Applications spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Réglages individuels	•
Jets de vapeur programmables	•
Signaux sonores polyphoniques	•

DO 7860

Dialog Oven

Un monde d'innovation au coeur de votre maison



Code EAN: 4002516182382 / Numéro de matériel: 11136360 /
Ancien Numéro de matériel: 20786025B

Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Suggestion Gourmet Units	•
Température préconisée	•
Programme Shabbat	•
Efficacité et durabilité	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Confort d'entretien	
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Catalyseur chauffé	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	50
Nombre de niveaux d'enfournement	4
Éclairage de l'enceinte de cuisson	BrilliantLight
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	590
Hauteur de niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Températures en °C	30-300
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	60,8
Puissance totale de raccordement en kW	3,70
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	1
Protection par fusible en A	16
Câble d'alimentation	•
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,00
Remplacer l'ampoule	Service clientèle
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson avec PerfectClean	1

DO 7860

Dialog Oven

Un monde d'innovation au coeur de votre maison



Code EAN: 4002516182382 / Numéro de matériel: 11136360 /
Ancien Numéro de matériel: 20786025B


Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Détartrant en tablettes	2

Langues d'affichage disponibles


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


DO 7860
 Dialog Oven
 Un monde d'innovation au coeur de votre maison




DO7860, installation drawings




DO7860, DO7860C (CN), installation drawings



DO7860, DO7860C (CN), installation drawings



DO7860, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings