

WER875WPS PWash&TDos&9kg&WiFi

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.600 tr/min | M Touch | Auto Dosing | QuickPowerWash



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- M Touch – contrôle facile par effleurement ou balayage
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes



Code EAN: 4002516137290 / Numéro de matériel: 11145940 / Ancien Numéro de matériel: 11ER8756B

Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	droite
Modèle	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Chrome
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Commande sensitive
Écran	MTouch
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage par portion CapDosing	•
Option taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Soin du linge	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	9,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de déroulement de programme	•
Assistant de lavage	•
Texte d'informations	•
Programmes favoris	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	A
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	199

WER875WPS PWash&TDos&9kg&WiFi

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.600 tr/min | M Touch | Auto Dosing | QuickPowerWash



Code EAN: 4002516137290 / Numéro de matériel: 11145940 /

Ancien Numéro de matériel: 11ER8756B

Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,70
EcoFeedback	•
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Coton	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés	•
Jeans	•
Textiles outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Chaussures de sport	•
Couettes plumes	•
Oreillers	•
Duvets	•
Voilages	•
Coton hygiène	•
Nettoyage de la machine	•
Coton flèche	•
Nouveaux textiles	•
Rinçage seul	•
Amidonnage	•
Vidange/essorage	•
Options de lavage	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
Qualité	
Contrepoids en fonte grise	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Waterproof-System


WER875WPS PWash&TDos&9kg&WiFi

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.600 tr/min | M Touch | Auto Dosing | QuickPowerWash



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm