

CVA 7445

Machine à café encastrable avec DirectWater

adapté à la fonction brevetée CupSensor pour le café parfait.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- La position idéale : grâce au système CupSensor breveté
- Préparation simultanée par pression de bouton – OneTouch for Two
- Toujours fraîchement moulu : AromaticSystemFresh
- Bien recevoir – pour les grandes quantités – fonction cafetière

Code EAN: 4002516139751 / Numéro de matériel: 11163940 / Ancien Numéro de matériel: 29744540EU1

Modèle et design	
Machine à café encastrable avec système à grains	•
PureLine	•
Coloris	Acier inoxydableCleansteel
Avantages gustatifs	
AromaticSystemFresh	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profils d'utilisateurs programmables	10
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
TeaTimer	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau Miele@home	•
Écran	DirectSensor
CupSensor	•
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café minimale en cm	4,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café maximale en cm	16,5
PerformanceMode	•
Récipient à lait EasyClick	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Poignée de porte cachée	•
BrilliantLight	•
Mode expert	•
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	2
Capacité du réservoir à grains A en g	300
Capacité du réservoir à grains B en g	300
Capacité totale en g du réservoir à grains	600
Réservoirs à grains amovibles	•
Capacité du réservoir d'eau en l	2,7
Capacité du récipient à lait en l	0,7
Capacité du bac d'égouttage en l	1,6
Réservoir facilement accessible	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Heure de mise en marche programmable	•
Heure d'arrêt programmable	•

CVA 7445

Machine à café encastrable avec DirectWater

adapté à la fonction brevetée Cupsensor pour le café parfait.



Code EAN: 4002516139751 / Numéro de matériel: 11163940 /

Ancien Numéro de matériel: 29744540EU1

Temps de mise en veille programmable	•
Réglages individuels	•
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café double allongé	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte Macchiato simple	•
Latte Macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Espresso Macchiato simple	•
Espresso Macchiato double	•
Cappuccino Italiano simple	•
Cappuccino Italiano double	•
Flat white simple	•
Flat white double	•
Café au lait simple	•
Café au lait double	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte double	•
Caffè Americano simple	•
Caffè Americano double	•
Long black simple	•
Long black double	•
Eau chaude simple	•
Eau chaude double	•
Eau bouillante simple	•
Eau chaude double	•
Thé noir simple	•
Thé noir double	•
Tisane simple	•
Tisane double	•
Infusion aux fruits simple	•
Infusion aux fruits double	•
Thé vert simple	•
Thé vert double	•
Thé blanc simple	•
Thé blanc double	•
Thé japonais simple	•
Thé japonais double	•
Chai latte simple	•

CVA 7445

Machine à café encastrable avec DirectWater

adapté à la fonction brevetée Cupsensor pour le café parfait.

Code EAN: 4002516139751 / Numéro de matériel: 11163940 /

Ancien Numéro de matériel: 29744540EU1

Chai latte double	•
Cafetière	•
Théière	•
Efficacité et durabilité	
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	0,6
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,9
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Façade inox avec surface CleanSteel Inox antitrace	•
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
Sécurité	
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche minimale en mm	560
Largeur de la niche maximale en mm	568
Hauteur de la niche minimale en mm	450
Hauteur de la niche maximale en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	455
Profondeur de l'appareil en mm	475
Profondeur avec la porte ouverte en cm	108,0
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m	1,5
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,0
Accessoires fournis	
Récipient à lait en verre	•
Détartrant en tablettes	•
Nettoyant en tablettes	•
Nettoyant pour conduits de lait	•

CVA 7445

Machine à café encastrable avec DirectWater
adapté à la fonction brevetée Cupsensor pour le café parfait.



Code EAN: 4002516139751 / Numéro de matériel: 11163940 /
Ancien Numéro de matériel: 29744540EU1

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

CVA 7445

Machine à café encastrable avec DirectWater
adapté à la fonction brevetée Cupsensor pour le café parfait.

