

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Hotte pour îlot

avec suspension spéciale sur cordes filigrane et alimentation intégrée.



- Ultra-plate et ronde – design unique avec diamètre de 70 cm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage élégant en anneau – efficacité optimale
- Design – filtre à graisses métallique en inox à 10 couches
- Neutralisation des odeurs – filtre Longlife AirClean



Code EAN: 4002516218241 / Numéro de matériel: 11256690 /
Ancien Numéro de matériel: 28707835B

Modèle	
Hotte îlot	•
Couleur de l'appareil	Blanc brillant
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Recyclage
Confort d'utilisation	
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,3
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Confort d'entretien	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	14 W
Puissance d'éclairage en Lx	475 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Éclairage d'ambiance blanc	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant d'un seul côté	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Recyclage	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	270
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	360
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	420
Puissance de ventilation Niveau booster (m ³ /h) selon la norme EN 61591	615
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	61,0

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Hotte pour îlot

avec suspension spéciale sur cordes filigrane et alimentation intégrée.



Code EAN: 4002516218241 / Numéro de matériel: 11256690 /

Ancien Numéro de matériel: 28707835B

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	65,0
--	------

Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	75,0
--	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	47,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	51,0
--	------

Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	61,0
--	------

Sécurité

Arrêt de sécurité	•
-------------------	---

Caractéristiques techniques

Largeur du corps de cheminée en mm	700
------------------------------------	-----

Hauteur du corps de cheminée en mm	170
------------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	700
--	-----

Profondeur du corps de cheminée en mm	700
---------------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1000
--	------

Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
---	-----

Hauteur du corps de cheminée rond en mm	170
---	-----

Poids net en kg	22,5
-----------------	------

Diamètre du corps de cheminée en mm	700
-------------------------------------	-----

Raccordement fixe	•
-------------------	---

Puissance totale de raccordement en kW	0,07
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

Instructions de montage

Gabarit de montage	•
--------------------	---

Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
---	---------------

Accessoires en option

Filtre à charbon actif régénérable	DKF 27-R
------------------------------------	----------

