

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lave-linge pro., ProfiLine, à chauffage électrique, avec pompe d'évacuation approuvé par Lloyd's Register, charge 7.0 kg.



- Volume du tambour 64 l, charge 7.0 kg
- 22% de consommation d'eau et 28% d'énergie en moins*
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele unique
- Bandeau sans langue avec sélecteur rotatif – M Select
- Lavage en profondeur avec des programmes de lavage professionnels

* Sur la base du programme couleur à 60 °C avec un raccordement à l'eau chaude, par comparaison au modèle précédent.

Code EAN: 4002516264545 / Numéro de matériel: 11300960 / Ancien Numéro de matériel: 51507187MAR

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	7,0
Volume du tambour en l	64
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée	•
Utilisation	
Convient pour une utilisation offshore	•
Adapté à une utilisation en mer	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,00
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,14
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	49,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	0,98
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	46,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,44
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	45
Vitesse d'essorage en tr/min.	1600
Facteur g	704
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Select
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Langue modifiable à tout moment	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lave-linge pro., ProfiLine, à chauffage électrique, avec pompe d'évacuation approuvé par Lloyd's Register, charge 7.0 kg.



Code EAN: 4002516264545 / Numéro de matériel: 11300960 / Ancien Numéro de matériel: 51507187MAR

CapDosing	•
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3~ 440V
Puissance de chauffe en kW	4,00
Raccordement total en kW	4,20
Protection par fusible en A	10
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3~ 400V
Puissance de chauffe en kW	3,40
Raccordement total en kW	3,60
Protection par fusible en A	10
Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3~ 480V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	4,80
Raccordement total en kW	5,00
Protection par fusible en A	10
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	850
Cote extérieure, largeur nette en mm	596
Cote extérieure, profondeur nette en mm	714
Cote extérieure, hauteur brute en mm	944
Cote extérieure, largeur brute en mm	660
Cote extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	98,0
Poids brut en kg	102
Charge au sol maximale en N/m ²	2820
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
Rinçage désinfectant	•
EcoSpeed	•
Défroissage	•
Dispositif de nervures d'entraînement efficace	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage LED du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication	•

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Lave-linge pro., ProfiLine, à chauffage électrique, avec pompe d'évacuation approuvé par Lloyd's Register, charge 7.0 kg.



Code EAN: 4002516264545 / Numéro de matériel: 11300960 /
Ancien Numéro de matériel: 51507187MAR

Ajouter du linge	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
WiFiConn@ct	•
Normes, contrôles, indicateurs	
DEEE	•
Lloyd's Register	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•