

WDD 131 WPS GuideLine

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.400 tr/min | Mode d'emp. abrégé | Assist. son. | Mode d'emp. audio



- Mode d'emploi – pour personnes aveugles ou malvoyantes
- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- Gamme exclusive CapDosing pour un large éventail de textiles et taches
- Notre tambour Hydrogliss veille à ce que le linge reste en parfait état



Code EAN: 4002516237389 / Numéro de matériel: 11331920 / Ancien Numéro de matériel: 11DD1313EU1

<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	droite
<b>Modèle</b>	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Gris graphite PearlFinish
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor jaune, 7 segments
<b>Performance de nettoyage</b>	
Dosage par portion CapDosing	•
<b>Soin du linge</b>	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	8,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mode d'emploi	•
Départ différé jusqu'à 7 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Bac à produits AutoClean	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	47
Classe d'efficacité d'essorage	B
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	70
Durée du programme "ECO 40–60" à la capacité nominale	219
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de lavage</b>	
Coton	•
Synthétique	•
Délicat	•

WDD 131 WPS GuideLine

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.400 tr/min | Mode d'emp. abrégé | Assist. son. | Mode d'emp. audio



Code EAN: 4002516237389 / Numéro de matériel: 11331920 /

Ancien Numéro de matériel: 11DD1313EU1

Chemises	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles outdoor	•
Imperméabilisation	•
Coton flèche	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
<b>Options de lavage</b>	
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Signal sonore	•
<b>Qualité</b>	
Contrepoids en fonte grise	•
<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Profondeur de l'appareil sans porte (pour installation sous plan) en mm	600
Poids en kg	86
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,0

## WDD 131 WPS GuideLine

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.400 tr/min | Mode d'emp. abrégé | Assist. son. | Mode d'emp. audio



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm