

WCG370 WCS PWash&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.400 tr/min | QuickPowerWash | Défroissage | Miele@home



- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes
- Notre tambour Hydrogliss veille à ce que le linge reste en parfait état
- L'option Défroissage réduit les plis, gain de temps et d'efforts jusqu'à 50%
- Écran plus réglage confortable par effleurement – ComfortSensor
- Commande intégrale de votre lave-linge via l'App avec Miele@home\*

\* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.



Code EAN: 4002516262602 / Numéro de matériel: 11367770 / Ancien Numéro de matériel: 11CG3701B

<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	droite
<b>Modèle</b>	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Gris graphite PearlFinish
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
<b>Performance de nettoyage</b>	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage par portion CapDosing	•
<b>Soin du linge</b>	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	9,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Multilingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	B
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	199
Consommation en mode arrêt en W	0,40
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•

WCG370 WCS PWash&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.400 tr/min | QuickPowerWash | Défroissage | Miele@home



Code EAN: 4002516262602 / Numéro de matériel: 11367770 /

Ancien Numéro de matériel: 11CG3701B

Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Coton	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Nettoyage de la machine	•
Coton flèche	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
<b>Options de lavage</b>	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
<b>Qualité</b>	
Contrepoids en fonte grise	•
<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Profondeur de l'appareil sans porte (pour installation sous plan) en mm	600
Poids en kg	91
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2

WCG370 WCS PWash&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.400 tr/min | QuickPowerWash | Défroissage | Miele@home



Code EAN: 4002516262602 / Numéro de matériel: 11367770 /

Ancien Numéro de matériel: 11CG3701B

Longueur du câble de branchement électrique en m 2,0

Accessoires fournis	
3 Caps	•
Bon d'achat pour lessive Miele	•
Langues d'affichage disponibles	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WCG370 WCS PWash&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.400 tr/min | QuickPowerWash | Défroissage | Miele@home



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm