

WSI863 WCS PWash&TDos&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.600 tr/min | Auto Dosing | QuickPowerWash | Hygiène contre virus



- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes
- Gamme exclusive CapDosing pour un large éventail de textiles et taches
- Écran plus réglage confortable par effleurement – ComfortSensor
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités*

* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.



Code EAN: 4002516263067 / Numéro de matériel: 11367880 / Ancien Numéro de matériel: 11SI8631B

Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	droite
Modèle	
Marque de produit	W1 White Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague blanche
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage par portion CapDosing	•
Option taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Soin du linge	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	9,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	A
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	199
Consommation en mode arrêt en W	0,40
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80

WSI863 WCS PWash&TDos&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.600 tr/min | Auto Dosing | QuickPowerWash | Hygiène contre virus



Code EAN: 4002516263067 / Numéro de matériel: 11367880 /

Ancien Numéro de matériel: 11SI8631B

EcoFeedback	•
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Coton	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Couettes plumes	•
Oreillers	•
Duvets	•
Voilages	•
Coton hygiène	•
Nettoyage de la machine	•
Coton flèche	•
Nouveaux textiles	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
Options de lavage	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
Qualité	
Contrepoids en fonte grise	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	596

WSI863 WCS PWash&TDos&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.600 tr/min | Auto Dosing | QuickPowerWash | Hygiène contre virus



Code EAN: 4002516263067 / Numéro de matériel: 11367880 /

Ancien Numéro de matériel: 11SI8631B

Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	95
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2
Accessoires fournis	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour 5 cartouches Miele UltraPhase	•
Langues d'affichage disponibles	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederland, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WSI863 WCS PWash&TDos&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.600 tr/min | Auto Dosing | QuickPowerWash | Hygiène contre virus



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm