

DA 3466 EXTA

Hotte télescopique

à combiner avec un ventilateur externe pour réduire le niveau sonore.



- Design élégant : déflecteur plat d'une largeur de 595 mm 595 mm
- Eclairage efficace et homogène : 2 spots halogènes LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour un meilleur fonctionnement : accessoires d'aération

C


Code EAN: 4002516283225 / Numéro de matériel: 11392170 / Ancien Numéro de matériel: 28346657D

<b>Modèle</b>	
Hotte murale	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Mode évacuation d'air
Fonctionnement externe	•
Filtre à charbon actif en option	DKF 13-P
<b>Design</b>	
Coloris	Inox
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	106,8
Classe d'efficacité dynamique des fluides	C
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
<b>Système de filtre</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watts	2 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	320 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur du corps de cheminée en mm	595
Hauteur du corps de cheminée en mm	34
Profondeur du corps de cheminée en mm	275
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Poids net en kg	10,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,33
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
<b>Accessoires en option</b>	
Filtre à charbon actif	Nein


DA 3466 EXTA

Hotte télescopique


à combiner avec un ventilateur externe pour réduire le niveau sonore.



DAR 3000 (Installation drawing)



DA 3460, DA 3466 (Installation drawing)



DA 3460, DA 3466 (Installation drawing) VG USA