

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Hotte murale

à combiner avec un ventilateur externe pour réduire le niveau sonore.



- Design intemporel – hotte télescopique inox sur 898 mm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage efficace en énergie et homogène : 3 lampes halogènes
- Agréablement silencieux – Le pack Silence de Miele
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover

C

Code EAN: 4002516283263 / Numéro de matériel: 11392260 / Ancien Numéro de matériel: 28429857D

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Mode évacuation d'air
Fonctionnement externe	•
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P
Design	
Coloris	Inox
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Pack Silence	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	106,2
Classe d'efficacité dynamique des fluides	C
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	3
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en lx	670 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm	685–1005
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	685
Largeur du corps de cheminée en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1005
Hauteur du corps de cheminée en mm	62
Profondeur du corps de cheminée en mm	500
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Hotte murale

à combiner avec un ventilateur externe pour réduire le niveau sonore.




Code EAN: 4002516283263 / Numéro de matériel: 11392260 /
Ancien Numéro de matériel: 28429857D

Poids net en kg	22,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
Accessoires fournis	
Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Clapet anti-retour	•
Accessoires en option	
Filtre à charbon actif	Nein

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Hotte murale

à combiner avec un ventilateur externe pour réduire le niveau sonore.



DA 4298 (Installation drawing)