

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient Hotte pour îlot

seulement avec commande intelligente via Con@ctivity 3.0 et appli Miele@mobile.



- Design en forme d'ampoule avec ouverture motorisée des ailes
- Éclairage couleur personnalisable – MyAmbientLight
- Fonction de déshumidification inédite – HumidityBalance
- Fonction haut de gamme de diffusion de parfum – AmbientFragrance
- Suspension à des câbles filiformes avec alim. électrique intégrée



Code EAN: 4002516305705 / Numéro de matériel: 11410100 /
Ancien Numéro de matériel: 28737835B

Modèle	
Hotte îlot	•
Couleur de l'appareil	Blanc brillant
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Recyclage
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Hood in motion	•
AmbientFragrance	•
HumidityBalance	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,6
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	2x5 W / 2x7,7 W
Puissance d'éclairage en Lx	350 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Éclairage d'ambiance couleur	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Recyclage	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	240
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	380
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	440

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient Hotte pour îlot

seulement avec commande intelligente via Con@ctivity 3.0 et appli Miele@mobile.



Code EAN: 4002516305705 / Numéro de matériel: 11410100 /
Ancien Numéro de matériel: 28737835B

Puissance de ventilation Niveau booster (m ³ /h) selon la norme EN 61591	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	66,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	73,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	59,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de cheminée en mm	700
Hauteur du corps de cheminée en mm	440
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	700
Profondeur du corps de cheminée en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1000
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Hauteur du corps de cheminée rond en mm	440
Poids net en kg	24,6
Diamètre du corps de cheminée en mm	500
Raccordement fixe	•
Puissance totale de raccordement en kW	0,13
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Gabarit de montage	•
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	nécessaire
Accessoires fournis	
Flacon de parfum	•
Filtre à charbon actif régénérable	•
Filtre de déshumidification	•
Accessoires en option	
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 28-R
Flacon de parfum SummerGarden	•
Flacon de parfum MintyFields	•
Flacon de parfum FrenchBakery	•

